

Ventosa com conexão ESS-30-SU

Número de referência: 189300

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Raio mín. da ferramenta	110 mm
Largura nominal	3 mm
Diâmetro da ventosa	30 mm
Volume de sucção	0.867 cm³
Posição de conexão	Em cima
Posição de montagem	Qualquer um
Atribuição do suporte da ventosa	Tamanho 4
Formato da ventosa	Redondo, plano
Pressão operacional	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Pressão operacional nominal	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Meio de funcionamento	Ar atmosférico de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Alimentação segura	Ver informação complementar do material
Temperatura ambiente	-20 oC...60 oC
Força de retenção na pressão operacional nominal	40.8 N
Carga transversal à pressão operacional nominal	19 N
Peso do produto	9 g
Tipo de montagem	Através da porta de vácuo
Conexão de vácuo	M6
Cor	Azul
Dureza da margem	60 +/- 5
Material do punhão aparafusado	Latão niquelado Aço, galvanizado e cromado
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da ventosa	PUR