

Cabo plano KASI-1,5-Y-100

Número de referência: 18940

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Peso do produto	71 g
Faixa da tensão de operação CC	75 V
Faixa da tensão operacional CA	60 V
Limite de corrente	3 A
Comprimento do cabo	100 m
Nível de proteção	IP65 Com terminais de cabos vedados
Temperatura ambiente	-40 oC...85 oC
Temperatura ambiente com instalação de cabo flexível	-25 oC...85 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Material da bainha do cabo	Composição de borracha
Cor da bainha do cabo	Amarelo