

Roda livre
FLSR-40-R
Número de referência: 19036

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	40
Direção de rotação	Sentido horário
Posição de montagem	Qualquer um
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Torque teórico em 6 bar	20.03 Nm
Peso do produto	1820 g
Material da caixa	Alumínio fundido
Material da manga	Aço cementado
Material do eixo	Aço cementado