


Interface CAMC-F-PN

Número de referência: 1911916

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões L x C x A	19 mm x 90 mm x 65 mm
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva EMC da UE
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-25 oC...70 oC
Humidade relativa	5 - 95% Não condensante
Nível de proteção	IP20 Quando montado
Temperatura ambiente	0 oC...50 oC
Peso do produto	75 g
Tipo de montagem	Módulo pronto a ligar para CMMP-AS...-M3
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Posição de montagem	Qualquer um
Protocolo	PROFINET
Perfil de comunicação	FHPP
Taxa de transmissão	10/100 Mbit/s (Full/Half)
Topologias	Estrela Anel Linha
Redundância média	MRP
Atribuição do endereço de IP	FCT DCP
Interface do barramento de campo	2x tomada RJ45
Ciclo de inversão mínimo	1 ms
Ecrãs LED	Falha no barramento Atividade da comunicação de Ethernet Monitorização da linha Ethernet Falha no sistema
Suporte de configuração	GSDML
Parametrização	FCT

Característica	Valor
Funções adicionais	Conformance Class B DCP Compatível com IRT LLDP MRP PROFenergy Realtime Class 1 SNMP