Nó do barramento
CPX-FB36

Número de referência: 1912451

Ficha técnica

Característica	Valor
Protocolo	EtherNet/IP Modbus TCP
Dimensões L x C x A	(incl. bloco de interligação) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Peso do produto	125 g
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Temperatura de armazenamento	-20 oC...70 oC
Nível de proteção	IP65 IP67
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Reforçado com PA
Ecrã LED (específico do produto)	M: Modificar, parametrização PL: alimentação de carga PS: alimentação eletrónica, alimentação do sensor SF: falha no sistema
Ecrã LED (específico do barramento)	MS: estado do módulo NS: estado da rede TP1: porta ativa de rede 1 TP2: rede ativa, porta 2
Diagnóstico específico do dispositivo	Diagnóstico orientado pelo canal e pelo módulo Subtensão dos módulos Memória de diagnóstico
Componentes de controlo	Interruptor DIL
Interface do barramento de campo	2x tomada, M12 x 1, 4 pinos, programado com D
Entradas da capacidade de endereçamento máx.	64 Byte
Saídas de capacidade máx. de endereçamento	64 Byte
Parametrização	Comportamento do diagnóstico Resposta Failsafe Forçamento dos canais Características do modo em repouso Configuração do sinal Parâmetros do sistema
Taxa de transmissão	10/100 Mbit/s

Característica	Valor
Suporte de configuração	Arquivo EDS Exportação L5K com CPX-FMT
Funções adicionais	Acesso acíclico a dados através da "Explicit Message" Acesso a dados assíncronos pela Ethernet EtherNet/IP Quickconnect - Endereço IP através de DHCP, interruptor DIL ou unidade do operador Interruptor integrado Diagnóstico orientado pelo canal através do barramento de campo Topologia do anel (DLR) Parametrização de arranque em texto simples através do barramento de campo O estado do sistema pode ser exibido através dos dados do processo
Faixa da tensão de operação CC	18 V...30 V
Tensão de funcionamento nominal CC	24 V
Consumo intrínseco da corrente na tensão de operação nominal	Tipic. 100 mA