

Manga de centralização ZBH-15

Número de referência: 191409

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	15
Posição de montagem	Qualquer um
Tamanho da embalagem	10
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	Adequado para a produção de baterias de acordo com a definição interna da Festo no grau de severidade F1A, com restrições quanto ao uso de Cu/Zn/Ni
Temperatura ambiente	-25 oC...60 oC
Peso do produto	3 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da manga	Aço inoxidável de liga alta