

# Conector fêmea MSSD-C-S-M16

Número de referência: 192748

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Durabilidade de contacto	10
Tipo de montagem	Na válvula solenoide do ar com parafuso central M3
Posição de montagem	Qualquer um
Peso do produto	38 g
Ligação elétrica	4 pinos Tomada Tipo A
Diâmetro do cabo	5.5 mm...8 mm
Secção cruzada do condutor nominal	0.5 mm <sup>2</sup> ...1 mm <sup>2</sup>
Nível de proteção	IP67 De acordo com IEC 60529
Temperatura ambiente	-25 oC...90 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Material da caixa	PA
Cor da caixa	Preto