


Gerador de vácuo VAD-3/8

Número de referência: 19294

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal com efusor Laval	1.5 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Características do ejetor	Alto nível de vácuo
Construção	Forma em T
Pressão operacional	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar 21.75 psi...145 psi
Vácuo máx.	80 %
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-20 oC...80 oC
Temperatura ambiente	-20 oC...80 oC
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Conexão pneumática 1	G3/8
Conexão pneumática 3	G3/8
Conexão de vácuo	G3/8
Material da caixa	Alumínio fundido