

Cilindro tipo fole EB-385-115

Número de referência: 193789

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	385
Diâmetro necessário para a instalação	400 mm
Curso	115 mm
Altura máx., avançada	175 mm
Ângulo de inclinação máximo	15 deg
Desvio máx.	10 mm
Altura de instalação mín.	51 mm
Modo de funcionamento	Atuação simples
Pressão operacional	0 bar...8 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	O funcionamento lubrificado não é possível
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 oC...70 oC
Força de reposição	300 N
Peso do produto	5900 g
Tipo de montagem	Com rosca fêmea
Conexão pneumática	G1/4
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do fole	NR/BR
Material da caixa	Aço Galvanizado