

Tubo plástico PQ-PA-28X2,5X3000

Número de referência: 194594

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	28 mm
Diâmetro interior	23 mm
Pressão da operação dependente da temperatura	-0.95 bar...10 bar
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-25 oC...75 oC
Temperatura ambiente	-25 oC...75 oC
Peso do produto por comprimento	0.204 kg/m
Cor	Preto
Material do tubo	PA