


Placa de montagem VN-T4-BP-NRH

Número de referência: 195279

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Torque de aperto máx.	0,5 Nm
Peso do produto	4,5 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem Com guia H
Material da placa	Reforçado com POM
Material da válvula corredeira	POM