


Válvula de fecho HE-N3/4-LO

Número de referência: 197131

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Princípio de vedação	Suave
Função de escape de ar	Não estrangulável
Tipo de controle	Direto
Pressão operacional	1 bar...10 bar
Valor C	36.28 l/sbar
Valor b	0.21
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	8000 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	3 - Risco de corrosão alto
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Tipo de montagem	Aparafusar
Posição de montagem	Qualquer um
Direção de fluxo	Não reversível
Peso do produto	1000 g
Conexão pneumática 1	3/4 NPT
Conexão pneumática 2	3/4 NPT
Conexão pneumática 3	1 NPT
Material de vedações	NBR TPE-U(PU)
Material da caixa	Alumínio fundido