

Válvula de fecho HE-G3/8-LO

Número de referência: 197133

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Construção	Bobina do pistão
Tipo de atuação	Manual
Princípio de vedação	Suave
Função de escape de ar	Não estrangulável
Acionamento manual auxiliar	Nenhum
Função da válvula	Solenóide duplo, 3/2 vias
Pressão operacional	1 bar...10 bar
Valor C	20.95 l/sbar
Valor b	0.42
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	5200 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	3 - Risco de corrosão alto
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Tipo de montagem	Instalação em linha Pelo orifício de passagem
Posição de montagem	Qualquer um
Direção de fluxo	Não reversível
Peso do produto	1100 g
Conexão pneumática 1	G3/8
Conexão pneumática 2	G3/8
Conexão pneumática 3	G1
Material de vedações	NBR TPE-U(PU)
Material da caixa	Alumínio fundido PBT