

Base pronta a ligar elétrica MHAP-PI

Número de referência: 197260

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de montagem	Clipe
Posição de montagem	Qualquer um
Peso do produto	4 g
Ligação elétrica	2 pinos Tomada
Faixa da tensão de operação CC	60 V
Limite de corrente	3 A
Comprimento do cabo	0.5 m
Diâmetro do cabo	1 mm
Composição do cabo	2 x 0,14 mm ²
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-20 oC...80 oC
Temperatura ambiente com instalação de cabo flexível	-20 oC...50 oC
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	PA
Material dos contactos do pino	Liga de cobre estanhado