

# Base de soldar PCBC-A-10

Número de referência: 197261

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de montagem	Com base de soldadura
Posição de montagem	Qualquer um
Peso do produto	5 g
Tamanho da embalagem	10
Ligação elétrica	2 pinos
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-40 °C...115 °C
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Material da caixa	PA