

Cavalete
CRLMC-80

Número de referência: 197324

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	80
De acordo com a norma	ISO 15552 (anteriormente também VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Posição de montagem	Qualquer um
Classe de resistência à corrosão (CRC)	4 - Resistência particularmente muito elevada à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 oC...80 oC
Peso do produto	482 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de montagem	Eletropolido Aço de alta liga
Material do rolamento	Polímero