

# Tubo plástico espiral DUO PUN-10X1,5-S-1-DUO-BS

Número de referência: 197626

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                | Valor                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| comprimento de trabalho                       | 1 m                                                               |
| Diâmetro externo                              | 10 mm                                                             |
| Comprimento do bloco                          | 0.41 m                                                            |
| Diâmetro interior                             | 7 mm                                                              |
| Diâmetro de enrolamento                       | 80 mm                                                             |
| Número de enrolamentos                        | 9.5                                                               |
| Pressão da operação dependente da temperatura | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Certificado                                   | TÜV                                                               |
| Autoridade emissora do certificado            | B 013277 0506 00                                                  |
| Meio de funcionamento                         | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]               |
| Em conformidade com LABS                      | VDMA24364-B2-L                                                    |
| Temperatura ambiente                          | -35 oC...60 oC                                                    |
| Peso do produto                               | 220 g                                                             |
| Conexão pneumática                            | Para união rápida com diâmetro externo de 10 mm                   |
| Cor                                           | Azul/preto                                                        |
| Dureza da margem                              | D 52 +/-3                                                         |
| Material do tubo                              | TPE-U(PU)                                                         |