

# Conjunto de montagem axial EAMM-A-P3-28D-40P

Número de referência: 1982886

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                            | Valor                      |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Comprimento nominal                       | 14.5 mm                    |
| Posição de montagem                       | Qualquer um                |
| Velocidade rotacional máx.                | 10000 1/min                |
| Em conformidade com LABS                  | VDMA24364-B2-L             |
| Temperatura de armazenamento              | -25 oC...60 oC             |
| Humidade relativa                         | 0 - 95 %                   |
| Nível de proteção                         | IP40                       |
| Temperatura ambiente                      | -10 oC...60 oC             |
| Momento de inércia                        | 0.28 kgmm²                 |
| Torque transmissível                      | 0.2 Nm                     |
| Peso do produto                           | 60 g                       |
| Código da interface, atuador              | P3-28D                     |
| Código da interface, Motor in             | 40P                        |
| Código da interface, caixa de acoplamento | 28D                        |
| Observação sobre os materiais             | Em conformidade com a RoHS |