# Bico de conexão da mangueira
# C-3/8-P-6

Número de referência: 2024



## Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|---|
| Largura nominal | 4.5 mm |
| Meio de funcionamento | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Nota sobre o meio operacional/controlo | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Em conformidade com LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Conexão pneumática 1 | Rosca fêmea G3/8 |
| Conexão pneumática 2 | Para tubos de diâmetro externo 8 mm |