# Conjunto de montagem axial
# EAMM-A-D32-40P-S1

Número de referência: 2207372



## Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|---|
| Comprimento nominal | 45.5 mm |
| Posição de montagem | Qualquer um |
| Velocidade rotacional máx. | 10000 1/min |
| Em conformidade com LABS | VDMA24364 zona III |
| Temperatura de armazenamento | -25 oC...60 oC |
| Humidade relativa | 0 - 95 % |
| Nível de proteção | IP65 |
| Temperatura ambiente | -10 oC...60 oC |
| Momento de inércia | 0.28 kgmm² |
| Torque transmissível | 1.6 Nm |
| Peso do produto | 160 g |
| Código da interface, atuador | D32 |
| Código da interface, Motor in | 40P |
| Observação sobre os materiais | Em conformidade com a RoHS |