

Acoplamento rápido EAMC-16-20-3-8

Número de referência: 2310368

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro do suporte 1	3 mm
Diâmetro do suporte 2	8 mm
Tamanho	16
Comprimento nominal	20 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	10000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 oC...60 oC
Momento de inércia	0.28 kgmm ²
Torque transmissível	0.2 Nm
Peso do produto	8 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS