

# Silenciador U-1

Número de referência: 2312

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Pressão operacional	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Taxa de fluxo relativa à atmosfera	20800 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nível de ruído	90 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 °C...70 °C
Peso do produto	139.8 g
Conexão pneumática	G1
Material de inserção no amortecedor	PE
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS