


Base de apoio VABP-S1-1V1G-G14-2M-R3

Número de referência: 2614863

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	42 mm
Conexão de função 32	G1/8
Conexão de função 34	G1/8
Conexão pneumática 22	Base de apoio G1/4
Conexão pneumática 44	Base de apoio G1/4
Posição de montagem	Qualquer um
Pressão operacional	0 bar...16 bar
Pressão do piloto	3 bar...8 bar
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	1400 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	0 °C...50 °C
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Peso do produto	2480 g
Conexão de ar piloto 14	G1/8
Conexão pneumática 2	G1/4
Conexão pneumática 4	G1/4
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do guia do coletor	Liga de alumínio forjada
Material da junta circular	NBR
Material dos parafusos	Aço