


Unidade guia EAGF-V2-KF-32-100

Número de referência: 2782679

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	32
Curso	100 mm
Folga de reversão	0 µm
Posição de montagem	Qualquer um
Guia	Guia do rolamento de esferas recirculante
Construção	Guia
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Força máx. Fy	750 N
Força máxima Fy estática	1020 N
Força máx. Fz	750 N
Força Fz máx. estática	1020 N
Mx torque máximo	28 Nm
Torque estático máx. Mx	38 Nm
Torque máx. My	34 Nm
Torque estático máx. My	46 Nm
Torque máx. Mz	34 Nm
Torque estático máx. Mz	46 Nm
Força de deslocamento	15 N
Mobilidade da carga	904 g
Peso do produto	1865 g
Centro de gravidade da massa movimentada com curso de 0 mm	30 mm
Centro de gravidade adicional da carga movimentada por curso de 10 mm	4.1 mm
Tipo de montagem	Com rosca fêmea
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do componente guia	Aço temperado
Material da caixa	Liga de alumínio forjada Anodizado
Material da placa de balança	Aço