União rápida em T
NEDU-L2R1-V10-M12G5-M12G5

Número de referência: 2839867



Ficha técnica

Característica	Valor
De acordo com a norma	EN 61076-2-101
Tipo de montagem	Aparafusar
Peso do produto	25 g
Ligação elétrica 1	Tomada reta, M12 x 1, 5 pinos, programado com A
Ligação elétrica 2	Tomada reta, M12, 5 pinos, programado com A
Ligação elétrica 3	Conector reto, M12, 5 pinos, programado com A
Faixa da tensão de operação CC	0 V...30 V
Carga admissível da corrente a 40 ºC	4 A
Resistência a sobretensão	1.5 kV
Nível de proteção	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-25 oC...85 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Nível de contaminação	3
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Material da caixa	TPE-U(PUR)
Cor da caixa	Preto
Material da porca de capa	Zinco fundido Niquelado
Material de vedações	FPM
Material dos contactos do pino	Liga de cobre Dourado