Conjunto de montagem axial
EAMM-A-D80-80G

Número de referência: 2946763



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	102 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	5500 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	128 kgmm²
Torque transmissível	60 Nm
Peso do produto	1990 g
Código da interface, atuador	D80
Código da interface, Motor in	80G
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS