

Base de apoio VABS-S7-BE-B-G14-VDE1

Número de referência: 2999476

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Conexão da alimentação de ar de piloto	Interno
Pressão operacional	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
Taxa de fluxo Kv para pressurização	2.2 m³/h
Taxa de fluxo Kv para ventilação	8.6 m³/h
Prevenção e proteção contra explosões	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-::-]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	4 - Resistência particularmente muito elevada à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Nível de proteção	IP65
Peso do produto	250 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Conexão pneumática 3	G1/4
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da base de apoio	Alumínio metalizado
Material de vedações	NBR