

Flange articulada SZB-40

Número de referência: 30799

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	40
Posição de montagem	Qualquer um
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 oC...90 oC
Peso do produto	288 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de montagem	Aço inoxidável de liga alta
Material da cavilha	Aço galvanizado
Material do rolamento	Polímero
Material dos parafusos	Aço, galvanizado
Material do fusível	Mola de aço, galvanizado