


Tomada de corrente com cabo KMF-1-24DC-5-LED

Número de referência: 30937

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Indicação da posição de comutação	LED
Tipo de montagem	Na válvula solenoide do ar com parafuso central M3
Posição de montagem	Qualquer um
Peso do produto	320 g
Ligação elétrica	Tomada
Tensão de funcionamento nominal CC	24 V
Conexão protetora à terra	Presente
Comprimento do cabo	5 m
Diâmetro do cabo	6 mm
Composição do cabo	3 x 0,75 mm ²
Nível de proteção	IP67 De acordo com IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 oC...80 oC
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Material da bainha do cabo	PVC
Material da caixa	PC POM
Material dos contactos do pino	Bronze