Bujão
B-M3-S9

Número de referência: 30979



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho da embalagem	10
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Torque de aperto nominal	0.48 Nm
Tolerância para o torque de aperto nominal	± 55%
Peso do produto	1 g
Tipo de montagem	Hexágono externo, tamanho 4,5 mm Ranhura de 0,8 mm
Conexão pneumática 1	rosca externa M3
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do bujão	Aço inoxidável de liga alta
Material da junta circular	Aço inoxidável NBR