

Bloco distribuidor FR-9-M3-B

Número de referência: 30981

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal	2.5 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	0 bar...16 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...80 oC
Peso do produto	15 g
N.º de saídas	9
N.º das linhas de alimentação	1
Conexão pneumática 1	Rosca interna G1/8
Conexão pneumática 2	Rosca fêmea M3
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Alumínio Anodizado