

Encaixe da conduta protetora MKGV-36-M40

Número de referência: 3152613

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Tamanho da embalagem	100
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Nível de proteção	IP54
Temperatura ambiente	-40 oC...100 oC
Tipo de montagem	Com rosca macho
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do conector	PA