

Cavalete
LSNG-32

Número de referência: 31740

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	32
De acordo com a norma	VDMA 24562
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Capacidade máx. de carga	0.9 kN
Peso do produto	172 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de montagem	Aço de alta liga
Material do rolamento da tampa da haste	Aço PTFE