

# Cavalete LSNG-40

Número de referência: 31741

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	40
De acordo com a norma	VDMA 24562
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Capacidade máx. de carga	1.5 kN
Peso do produto	228 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de montagem	Aço de alta liga
Material do rolamento da tampa da haste	Aço PTFE