

Cavalete LSNSG-80

Número de referência: 31751

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	80
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Capacidade máx. de carga	6 kN
Peso do produto	700 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de montagem	Aço Galvanizado
Material do rolamento da tampa da haste	Aço PTFE