

Pé da forquilha em ângulo reto LQG-32

Número de referência: 31768

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	32
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 oC...150 oC
Capacidade máx. de carga	0.9 kN
Peso do produto	301 g 10.61 oz
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de montagem	Fundido de aço inoxidável
Material da cavilha	Aço cementado
Material do fusível	Aço para molas