

Pé da forquilha em ângulo reto LQG-80

Número de referência: 31772

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	80
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 oC...150 oC
Capacidade máx. de carga	6 kN
Peso do produto	1126 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de montagem	Ferro fundido de grafite esferoidal
Material da cavilha	Aço cementado
Material do fusível	Aço para molas