

Acoplamento rápido EAMC-67-62-24-25

Número de referência: 3187895

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro do suporte 1	24 mm
Diâmetro do suporte 2	25 mm
Tamanho	67
Comprimento nominal	62 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	4500 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 oC...60 oC
Momento de inércia	280 kgmm ²
Torque transmissível	143 Nm
Peso do produto	435 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS