

Engate do tirante SGA-M10X1,25

Número de referência: 32954

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	M10 x 1,25
Desvio radial +/-	5 mm
Compensação de ângulo +/-	120 deg
Posição de montagem	Qualquer um
Conexão roscada	Rosca externa M10 x 1,25
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 oC...150 oC
Capacidade máx. de carga	0.9 kN
Peso do produto	129 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da cavilha	Aço Galvanizado
Material da biela	Aço Galvanizado
Material do fusível	Mola de aço, galvanizado