

**Cavalete  
LNG-100**

Número de referência: 33895

**FESTO**



**Ficha técnica**

| Característica                         | Valor                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tamanho                                | 100                                                                            |
| De acordo com a norma                  | ISO 15552 (anteriormente também VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 1 - Baixa resistência à corrosão                                               |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B2-L                                                                 |
| Temperatura ambiente                   | -40 oC...80 oC                                                                 |
| Capacidade máx. de carga               | 9 kN                                                                           |
| Peso do produto                        | 1141 g                                                                         |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                                                     |
| Material de montagem                   | Ferro fundido de grafite esferoidal                                            |
| Material do rolamento                  | PA                                                                             |