


Válvula de segurança para vácuo ISV-1/4

Número de referência: 33970

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	G1/4
Adequação do impulso de ejeção	8 MPa 8 bar
Posição de montagem	Qualquer um
Pressão operacional	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar
Taxa de sucção necessária em -0,5 bar	1.6 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:...]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	16 g
Tipo de montagem	Aparafusar
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/4
Material da mola	Aço de alta liga
Material do filtro	Liga de alumínio forjada Rede de aço inoxidável
Material da caixa	Liga de alumínio forjada
Material dos pinos ocios	Liga de alumínio forjada
Material de flutuação	POM