


Porta OU OS-1/2

Número de referência: 3427

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|---|
| Função da válvula | Função OU |
| Conexão pneumática 1 | G1/2 |
| Conexão pneumática 2 | G1/2 |
| Tipo de montagem | Pelo orifício de passagem |
| Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343) | 5000 l/min |
| Pressão operacional | 1 bar...10 bar |
| Temperatura ambiente | -10 oC...60 oC |
| Meio de funcionamento | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:--] |
| Largura nominal | 12 mm |
| Nota sobre o meio operacional/controlo | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Em conformidade com LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura do meio | -10 oC...60 oC |
| Conexão pneumática 3 | G1/2 |
| Observação sobre os materiais | Em conformidade com a RoHS |