

Unidade guia
FENG-32-160-KF
Número de referência: 34495

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	32
Curso	160 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Guia	Guia do rolamento de esferas recirculante
Construção	Guia
Prevenção e proteção contra explosões	Considerar as informações na certificação
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 oC...80 oC
Força máx. Fy	750 N
Força máxima Fy estática	1020 N
Força máx. Fz	750 N
Força Fz máx. estática	1020 N
Mx torque máximo	28 Nm
Torque estático máx. Mx	38 Nm
Torque máx. My	34 Nm
Torque estático máx. My	46 Nm
Torque máx. Mz	34 Nm
Torque estático máx. Mz	46 Nm
Força de deslocamento	15 N
Peso do produto	1818 g
Tipo de montagem	Com rosca fêmea
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do componente guia	Aço temperado
Material da caixa	Liga de alumínio anodizado forjada
Material da placa de báscula	Liga de alumínio anodizado forjada