

Unidade guia
FENG-80-250-KF
Número de referência: 34525

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	80
Curso	250 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Guia	Guia do rolamento de esferas recirculante
Construção	Guia
Prevenção e proteção contra explosões	Considerar as informações na certificação
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 oC...80 oC
Força máx. Fy	2300 N
Força máxima Fy estática	3120 N
Força máx. Fz	2300 N
Força Fz máx. estática	3120 N
Mx torque máximo	170 Nm
Torque estático máx. Mx	231 Nm
Torque máx. My	191 Nm
Torque estático máx. My	259 Nm
Torque máx. Mz	191 Nm
Torque estático máx. Mz	259 Nm
Força de deslocamento	40 N
Peso do produto	12355 g
Tipo de montagem	Com rosca fêmea
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do componente guia	Aço temperado
Material da caixa	Liga de alumínio anodizado forjada
Material da placa de báscula	Aço temperado