


Válvula de retenção pilotada HGL-1/4-NPT

Número de referência: 34878

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	Função sem retenção desbloqueada
Conexão pneumática 1	1/4 NPT
Conexão pneumática 2	1/4 NPT
Tipo de montagem	Aparafusar
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	0 l/min...490 l/min
Pressão operacional	0.03 MPa...1 MPa 0.3 bar...10 bar
Pressão de piloto MPa	0.18 MPa...1 MPa
Pressão do piloto	1.8 bar...10 bar
Pressão de piloto psi	26.1 psi...145 psi
Temperatura ambiente	-20 oC...80 oC
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-20 oC...80 oC
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR