

Ventosa com conexão VASB-55-1/4-NBR

Número de referência: 35414

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal	4 mm
Diâmetro da ventosa	55 mm
Diâmetro efetivo da ventosa	44 mm
Posição de conexão	Em cima
Formato da ventosa	Foles redondos, 1,5 convoluções
Pressão operacional	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Pressão operacional nominal	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Meio de funcionamento	Ar atmosférico de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Em conformidade com LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-20 oC...80 oC
Esforço de arranque em vácuo a 70%	106 N
Força de retenção na pressão operacional nominal	106 N
Rosca de montagem	G1/4
Montagem da ventosa	G 1/4
Conexão de vácuo	G1/4
Cor	Preto
Dureza da margem	60 +/- 5
Material do punhão aparafusado	Zinco fundido
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da ventosa	NBR