


Placa intermédia reguladora de pressão LR-ZP-B-D-3

Número de referência: 35426



Ficha técnica

Característica	Valor
De acordo com a norma	ISO 5599-1
Função integrada	Regulador de pressão
Construção	Pistão
Faixa de regulação da pressão MPa	0.05 MPa...1.2 MPa
Taxa de regulação da pressão	0.5 bar...12 bar
Taxa de regulação da pressão psi	7.25 psi...174 psi
Pressão de entrada 1	14 bar
Pressão de suprimento 1 MPa	1.4 MPa
Pressão de entrada 1 psi	203 psi
Certificado	UL - Recognized (OL)
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Peso do produto	1220 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR
Material da caixa	Alumínio fundido Aço