

Conexão rápida CK-M5-PK-3

Número de referência: 3561

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal	2 mm
Tipo de vedante no perno aparafusado	Anel vedante
Posição de montagem	Qualquer um
Desenho	Desenho reto
Tamanho da embalagem	10
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Observação sobre a pressão operacional	Água: máx. 0,6 MPa a máx. 50 °C
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Água (líquida, sem gelo)
Nota sobre o meio operacional/controlo	É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Torque de aperto nominal	1.33 Nm
Tolerância para o torque de aperto nominal	± 20%
Conexão pneumática 1	rosca externa M5
Conexão pneumática 2	Para tubos de diâmetro externo 4 mm Para conexão dentada, diâmetro interno de 3 mm, com porca
Material da porca de capa	Liga forjada de alumínio anodizado
Material do punhão aparafusado	Aço, galvanizado
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do anel vedante	NBR Aço inoxidável de alta liga