

Ventosa com conexão VAS-15-1/8-NBR

Número de referência: 36142

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal	3 mm
Diâmetro da ventosa	15 mm
Diâmetro efetivo da ventosa	12 mm
Posição de conexão	Em cima
Formato da ventosa	Redondo, plano
Pressão operacional	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Pressão operacional nominal	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Meio de funcionamento	Ar atmosférico de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:...]
Em conformidade com LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-20 oC...80 oC
Esforço de arranque em vácuo a 70%	7.9 N
Força de retenção na pressão operacional nominal	7.9 N
Rosca de montagem	G1/8
Montagem da ventosa	G 1/8
Conexão de vácuo	G1/8
Cor	Preto
Dureza da margem	60 +/- 5
Material do punhão aparafusado	Latão
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da ventosa	NBR