

Conjunto de montagem axial EAMM-A-S48-55A-G2

Número de referência: 3637961

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|-------------------------------|----------------------------|
| Comprimento nominal | 47.2 mm |
| Posição de montagem | Qualquer um |
| Velocidade rotacional máx. | 8000 1/min |
| Em conformidade com LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de armazenamento | -25 oC...60 oC |
| Humidade relativa | 0 - 95 % |
| Nível de proteção | IP40 |
| Temperatura ambiente | -10 oC...60 oC |
| Momento de inércia | 5.87 kgmm ² |
| Torque transmissível | 12.5 Nm |
| Peso do produto | 370 g |
| Código da interface, atuador | S48 |
| Código da interface, Motor in | 55A |
| Observação sobre os materiais | Em conformidade com a RoHS |